Staffa angolare con fori 2-2



CARATTERISTICHE

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione del foro (HS)	Spessore (T)	A.
ZWA205S6	388761	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm	102 mm
ZW205	313380	Acciaio	Zincata a caldo	14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205EG	387652	Acciaio	Elettrozincato	14 mm	6 mm	100 mm
ZWA205	387650	Acciaio	Zincata a caldo	14 mm	6 mm	102 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	Vite inclusa	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)
ZWA205S6	388761	86 mm	N.		
ZW205	313380	86 mm	Sì	10 mm	25mm
ZWA205EG	387652	95 mm	N.		
ZWA205	387650	86 mm	N.		

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.