

Socles inox, MSVS



Le socle permet le câblage sans aucune restriction.
L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.

FONCTIONS

Description: 4 pièces latérales de section en U fixées par des vis aux sections d'angle. Hauteur du socle 100 mm. L'usinage est requis.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304 / AISI 316L.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

Avantage : l'installation des câbles dans la console est simplifiée, car le socle crée un espace supplémentaire sous la console ; le socle permet de fixer les consoles au sol sans avoir besoin d'un accès intérieur

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2mm

Finition: Finition brossée

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Matériau de l'armoire
MSVS1123	MSVS1123	100mm	1200mm	300mm	Acier inoxydable 304	Acier doux
MSVS1063	MSVS1063	100mm	600mm	300mm	Acier inoxydable 304	Acier doux
MSVS1063-316	MSVS1063-316	100mm	600mm	300mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux
MSVS1103-316	MSVS1103-316	100mm	1000mm	300mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux
MSVS1083	MSVS1083	100mm	800mm	300mm	Acier inoxydable 304	Acier doux
MSVS1124-316	MSVS1124-316	100mm	1200mm	400mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux
MSVS1103	MSVS1103	100mm	1000mm	300mm	Acier inoxydable 304	Acier doux
MSVS1083-316	MSVS1083-316	100mm	800mm	300mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux
MSVS1124	MSVS1124	100mm	1200mm	400mm	Acier inoxydable 304	Acier doux
MSVS1084	MSVS1084	100mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 304	Acier doux
MSVS1123-316	MSVS1123-316	100mm	1200mm	300mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux
MSVS1084-316	MSVS1084-316	100mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.