We connect and protect

Modulare per esterni 42 U 2130H 700W 500D

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

10149-820

Le applicazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle ferrovie richiedono elettronica sofisticata in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme e atti vandalici, garantendo continuità operativa. La struttura modulare consente configurazioni multiple per dimensioni e funzioni, oltre a diverse opzioni di raffreddamento.

CARATTERISTICHE

- Telaio profilato in alluminio con rivestimento rimovibile a doppia parete
- IP 55 o NEMA 12~
- A doppia parete
- Ampia gamma di accessori per armadietti da 19"
- Accesso all'armadietto dalla parte anteriore, tutti i lati possibili su richiesta
- zoccolo alto 100 mm, 200 e 300 mm possibili
- Coperchio superiore con feritoie, può essere indossato con ventole o unità A/C.
- Rivestimento a polvere RAL 7035, altri colori disponibili su richiesta

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

- Tipo di prodotto: Armadio per esterni
- Famiglia di prodotti: Modulare
- Altezza del rack: 42U
- Altezza: 2130mm
- Larghezza: 700mm
- Profondità: 500mm
- Tipo di parete: Doppia parete

Tipo di porta: Semplice; Sportello singolo

Resistenza antieffrazione: Opzionale

Raffreddamento: Passivo

Schermatura EMC: Opzionale

Vano batteria: Opzionale

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale del telaio: Alluminio

Materiale: Alluminio; Acciaio

Configurazione del montaggio: Opzionale

Quantità nella confezione: 1

Altezza plinto: 100mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le dimensioni dell'altezza sono senza base/zoccolo.

QW = capacità specifica di dissipazione del calore secondo ETSI EN 300 019-1-4.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.