

# Connettore bullone diviso



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Bronzo di silicio non placcato altamente resistente in grado di supportare connessioni rame a rame

Il bullone spaccato, placcato con stagno in lega di rame ad alta resistenza con distanziatore separa i diversi conduttori risultando adatto per connessioni da rame a rame, da rame ad alluminio e da alluminio ad alluminio

## SPECIFICHE

**Stagnato:** N.

**Materiale:** Bronzo al silicio

Table 1/1

Codice a catalogo	Dimensioni del conduttore	Coppia (TQ)
ESB8	#16 A trefoli - #8 A trefoli, 1,5 mm <sup>2</sup> A trefoli - 6 mm <sup>2</sup> A trefoli	18.6 N·m
ESB6	#10 Pieno - #6 A trefoli, 6 mm <sup>2</sup> A trefoli - 10 mm <sup>2</sup> A trefoli	18.6 N·m
ESB4	N. 8 pieno - n. 4 pieno, 10 mm <sup>2</sup> A trefoli - 16 mm <sup>2</sup> A trefoli	18.6 N·m
ESB2	#6 Pieno - #2 A trefoli, 16 mm <sup>2</sup> A trefoli - 25 mm <sup>2</sup> A trefoli	31.1 N·m


## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Quando si utilizza un conduttore in alluminio è consigliato un inibitore dell'ossido.

## SCHEMI

---



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE