

Schermatura solare A30S4E



A30S4E Solar Shield protects outdoor enclosures from overheating and provides weather protection from sun, rain and snow. Mounting hardware and step-by-step instructions are included.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Adatto alla cassa
A6040SSTSE	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato	600 x 400mm
A6040SS6TSE	Acciaio inossidabile 316L	Spazzolato	600 x 400mm
A6060SSTSE	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato	600 x 600mm
A6060SS6TSE	Acciaio inossidabile 316L	Spazzolato	600 x 600mm
A8040SSTSE	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato	800 x 400mm
A8040SS6TSE	Acciaio inossidabile 316L	Spazzolato	800 x 400mm
A8060SS6TSE	Acciaio inossidabile 316L	Spazzolato	800 x 600mm
A8060SSTSE	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato	800 x 600mm
A8080SSTSE	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato	800 x 800mm
A8080SS6TSE	Acciaio inossidabile 316L	Spazzolato	800 x 800mm
A10040SSTSE	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato	1000 x 400mm
A10040SS6TSE	Acciaio inossidabile 316L	Spazzolato	1000 x 400mm
A10060SS6TSE	Acciaio inossidabile 316L	Spazzolato	1000 x 600mm
A10060SSTSE	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato	1000 x 600mm
A10080SSTSE	Acciaio inossidabile 304	Spazzolato	1000 x 800mm
A10080SS6TSE	Acciaio inossidabile 316L	Spazzolato	1000 x 800mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE