

# Canalina per cavi da 19"

unità da 19" per una gestione semplice ed efficace dei cavi (canalina per cavi).



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Pannello anteriore da 19" per canalina cavi

## SPECIFICHE

- Tipo di accessorio:** Pannello frontale  
**Tipo di prodotto:** Pannello frontale  
**Materiale:** Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Montaggio	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Codice colore
20118-734	1U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7035
20118-767	1U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7021
20118-736	2U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7035
20118-768	2U	Anteriore a vite	1	Anodizzato	Conduttivo	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	Profondità	Schermatura EMC	Finitura	Altezza	Larghezza rack	Tipo
20118-734	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	43.6mm	95HP	Pannello frontale da 19"
20118-767	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	43.6mm	95HP	Pannello frontale da 19"
20118-736	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	88.1mm	95HP	Pannello frontale da 19"
20118-768	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	88.1mm	95HP	Pannello frontale da 19"

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**