


# Deflettore dell'aria da 1 U per ventole da 19", 3 ventole, anteriore pieno, 193 mm, RAL 9006

CODICE A CATALOGO

**10713-150**



Deflettore dell'aria con altezza di 1 U per guidare l'aria dalla parte anteriore a quella superiore o dalla parte inferiore a quella posteriore.



## CARATTERISTICHE

---

Opzioni di assieme: ? Un vassoio della ventola: L'aria fredda viene aspirata dalla parte anteriore e guidata verso l'alto. Due vassoi della ventola: L'aria fredda viene aspirata dalla parte anteriore, orientata verso l'alto e guidata verso la parte posteriore (vedere lo schema di applicazione)

Raffreddamento ottimizzato con vassoi ventola da 19"

L'accumulo verticale di calore viene evitato grazie a un migliore flusso d'aria

Tappetino filtrante opzionale, facile da sostituire durante il funzionamento

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Tipo di prodotto: Guida d'aria

Famiglia di prodotti: Novastar; Varistar

Funziona con: Vassoi ventole da 19"

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Net Weight: 1.19kg

Quantità nella confezione: 1

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**