

# Alimentatore CA/CC da 19" per CompactPCI seriale, 3 U, 8 CV, 312 W

## CODICE A CATALOGO

**13100-147**



Alimentatore da 19" collegabile, per applicazioni CompactPCI. L'alimentatore è dotato di un'ampia gamma di ingressi c.a., un Payoald da 12 V c.c. e un'uscita standby da 5 V c.c.

## CARATTERISTICHE

Alimentatore collegabile da 19" per applicazioni seriali CompactPCI

Correzione attiva del fattore di potenza e funzione di condivisione della corrente attiva

Ridondanza N+1, hot swap

Segnalazione di uscita: PS presente, interruzione dell'alimentazione, PS\_ON e ENABLE

Interfaccia I2C

Elevata efficienza, > 90% a 220 V CA

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Alimentazione

Tipo: Modalità commutata da 19"

Funziona con: Sistemi CompactPCI

Tensione di ingresso CA: 90 – 264V

Potenza: 312W

Numero di tensioni di uscita: 2

Tensione 1: 12V

Corrente 1: 25A

Tensione 2: 5V

Corrente 2: 2.5A

Altezza del rack: 3U

Gross Weight: 0.948kg

Quantità nella confezione: 1

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**