


# Backplane di alimentazione seriale CPCI, 3 U, 8 HP, 1 slot

## CODICE A CATALOGO

**23098-397**



Backplane di alimentazione per applicazioni seriali CompactPCI. È possibile collegare fino a 4 backplane di potenza per aumentare la potenza o la ridondanza.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Backplane di alimentazione per PSU collegabili con FCI Power Blade

3 U, 8 CV, 1 CONNETTORE PSU

Ingressi separati per CA e CC con Fastons

Connettore per 12 V, 5 V in standby, segnali di utilità, condivisione di corrente, pulsante di accensione, console seriale a un UPS e i/o digitale sul retro

In via opzionale, è possibile montare il connettore maschio SMBus PICMG 2,9 e i Power bugs aggiuntivi per standby da 12 V e 5 V.

L'indirizzo geografico può essere impostato tramite un DIP switch

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Backplane

Numero di scanalature: 1

Altezza del rack: 3U

Tipo di backplane: CompactPCI seriale

Larghezza asola: 8HP

Tipo di connettore: 01

Tipo di connettore di alimentazione: PwrBlade

Tipo di connettore di servizio: MicroMatch, 10 pin

Larghezza: 39.6mm

Net Weight: 0.185kg

Quantità nella confezione: 1

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**