

# Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Varistar, 800 mm

## CODICE A CATALOGO

**24562-466**



Guide telescopiche con profilo di guida per il montaggio in armadi con capacità di carico di 25 kg.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per il montaggio di sottorack larghi da 84 CV sulla pialla da 19"

Capacità di carico: 25 kg per coppia

Il profilo di guida (1) corrisponde alla dimensione di fissaggio nell'armadio (è imbullonato al profilo da 19" dell'armadio); la guida adattatore (3) corrisponde alla profondità e alle dimensioni di fissaggio sul portasatelliti (è inserita nel profilo di guida come una guida telescopica)

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Profondità: 800mm

Quantità nella confezione: 2

Finitura: Anodizzato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Scivolo telescopico

Tipo: Profilo C

Net Weight: 0.62kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nessuna protezione contro l'estrazione, nessun arresto alla massima estensione.

Le guide di rinforzo e le guide C-Rails sono state testate in conformità agli standard GAN dell'autorità russa per l'energia atomica.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**