




# Slim Line telescopico, lunghezza 559 mm

CODICE A CATALOGO

60110-440



Scorrimento telescopico stretto per sottorack con estensione > 100%.

CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

---

Adatto per supporti larghi 84 HP (tipo F, tipo H, tipo L)

Si blocca alla massima estensione

Incernierato

Lunghezza di estensione > 100 %

Larghezza guida 7,5 mm

Larghezza massima libera della prolunga/cassetto W = 84 HP (435 mm)

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Lunghezza: 559mm

Quantità nella confezione: 2

Finitura: Zincato

Materiale: Acciaio

Tipo di prodotto: Scivolo telescopico

Carico statico: 15kg

Tipo: Stretta

Net Weight: 2.123kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Per il montaggio su un piano da 19", ordinare il kit di assemblaggio separatamente.

La funzione telescopica leggera può essere montata solo su un portapacchi senza un angolo posteriore assemblato o un angolo posteriore modificato (con fessura speciale).

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**