

# Interscale per Mini-ITX, raffreddamento a conduzione



Contenitore con fattore di forma ridotto con schermatura EMC integrata e raffreddamento a conduzione per schede Mini-ITX, basato sull'innovativa e flessibile piattaforma interscalabile nVent SCHROFF.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Contenitore modulare composto da 3 parti facili da assemblare: Corpo, coperchio superiore e pannello anteriore

Ritaglio per pannello i/o Mini ITX, connettore di alimentazione (Phoenix Contact, 0710028) e interruttore di alimentazione (Schurter, MCS 18 anteriore)

Protezione EMC integrata

Sono disponibili altre dimensioni, forme o posizioni di ritaglio e serigrafia

La struttura rigida richiede solo quattro viti

Prigionieri di montaggio della scheda installati

Colore RAL 7016

## SPECIFICHE

<b>Altezza:</b>	94mm
<b>Profondità:</b>	189mm
<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Tipo:</b>	Desktop
<b>Famiglia di prodotti:</b>	Interscala

**Grado di protezione:** IP30  
**Codice colore:** RAL 7016  
**Tipo di prodotto:** Custodia a fattore di forma ridotto

Table 1/1

Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Quantità nella confezione	Raffreddamento	Colore	Finitura	Larghezza
14830-005	Alette da 10 mm	1	Raffreddamento a conduzione	Grigio antracite	Verniciato a polvere	184mm
14830-006	Alette da 20 mm	1	Raffreddamento a conduzione	Grigio antracite	Verniciato a polvere	184mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Solo gli accessori Interscale elencati sono compatibili.

Casi modificati o personalizzati su richiesta.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**