

# Canalina per cavi da 19"

## Data Solutions

unità da 19" per una gestione semplice ed efficace dei cavi (canalina per cavi).



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Pannello anteriore da 19" per canalina cavi

### SPECIFICHE

- Tipo di accessorio:** Pannello frontale  
**Tipo di prodotto:** Pannello frontale  
**Materiale:** Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Montaggio	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Codice colore
20118-734	1U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7035
20118-767	1U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7021
20118-736	2U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7035
20118-768	2U	Anteriore a vite	1	Anodizzato	Conduttivo	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	Profondità	Schermatura EMC	Finitura	Altezza	Larghezza rack	Tipo
20118-734	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	43.6mm	95HP	Pannello frontale da 19"
20118-767	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	43.6mm	95HP	Pannello frontale da 19"
20118-736	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	88.1mm	95HP	Pannello frontale da 19"
20118-768	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	88.1mm	95HP	Pannello frontale da 19"

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**