

FleXbus Schiuma ignifuga FBS, 2,1 L Max Resa in volume

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

FLEXFOAMBARRIER



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Facile accesso per i punti difficili da raggiungere

Resistente all'invecchiamento, al fumo e all'umidità

Riaccessibile e riparabile

Eccellente adesione

Nessun materiale di supporto richiesto

F-rating / E-rating fino a 2 ore

T-rating / I-rating fino a 2 ore

Si espande fino a 5 volte del suo volume

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 508150

Colore: Rosso; Marrone

Tempo approssimato di indurimento: 90s min

Altezza: 500mm max

Temperatura di installazione: 15 – 30°C

Volume: 380ml

Larghezza: 450mm max

È conforme a: EN 13501-1; EN 1366-3

Densità: 215 min

Classificazione dell'inflammabilità: DIN 4102 (B2)

Classe di trasmissione del suono: 43.5 – 66dB(A)

Resa in volume: 2.1l max

Peso unitario: 0.72kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Lo spessore della sigillatura deve essere minimo 200 mm, a seconda della classificazione di resistenza al fuoco (vedere Allegato J-1 dell'ETA) per ottenere la resistenza al fuoco EI120.

Se 200 mm non è possibile, è necessario utilizzare il FIB (involucro intumescente) attorno ai conduttore Flexbus e con una larghezza di 150 mm su entrambi i lati per raggiungere la resistenza al fuoco EI120.

La larghezza e l'altezza si riferiscono alla dimensione massima dell'apertura della sigillatura

La sezione trasversale totale dell'installazione (inclusi isolamento e conduttore) non deve essere superiore al 60% della dimensione dell'apertura della sigillatura.

Il primo supporto per il conduttore Flexbus deve essere a un massimo di 200 mm misurati dalla superficie della sigillatura.

La schiuma ignifuga Flexbus FBS deve essere utilizzata con l'erogatore di schiuma FFBD.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE