

Base zoccolo, MSVS



Lo zoccolo consente il cablaggio senza alcuna restrizione. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: 4 pezzi laterali a sezione ad U fissati con viti alle sezioni angolari. Altezza zoccolo 100 mm. È richiesta della lavorazione.

Materiale: Acciaio inox AISI 304 / AISI 316L da 2 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Quantità nell'imballaggio: 1 zoccolo con accessori per il montaggio.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm

Finitura: Spazzolato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
MSVS1123	100mm	1200mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1063	100mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1063-316	100mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1103-316	100mm	1000mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1083	100mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1124-316	100mm	1200mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1103	100mm	1000mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1083-316	100mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1124	100mm	1200mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1084	100mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1123-316	100mm	1200mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
MSVS1084-316	100mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE