


Rack a bordo scheda 6 U, 36 CV

CODICE A CATALOGO

10170-013



Adatto per vibrazioni continue, urti, temperature elevate e umidità elevata.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per applicazioni ferroviarie mobili

Adatto per vibrazioni continue, urti, temperature elevate e umidità elevata

Adatto per supporti SNCF da 1, 2 o 3 U (NF F61-005, CF 60-002)

Il lato posteriore è dotato di connettori standard; la barra trasversale può essere codificata su misura per i pin di codifica SNCF

Traversa con canalina per cavi integrata

Diversi rack possono essere impilati o montati in file

Prodotto utilizzando un processo di saldatura, certificato a norma EN 15085 (CL2)

Saldature in acciaio inox passivate per prevenire la corrosione

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Rack integrato

Altezza del rack: 6U

Altezza: 290mm

Larghezza rack: 36HP

Larghezza: 252.65mm

Quantità nella confezione: 1

È conforme a: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Profondità: 341.8mm

Materiale del telaio: Acciaio

Materiale: Acciaio inossidabile

Tipo di prodotto: Rack

Carico statico: 25kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE