


# Impugnatura insertore/estrattore tipo IET, leva nera, pulsante grigio, superiore, 100 pezzi

## CODICE A CATALOGO

**20817-709**



L'impugnatura dell'insertore/estrattore, tipo IET in conformità allo standard IEEE 1101.10. disassamento di 0,1". Due di queste maniglie possono superare una singola forza della leva di 700 N (per coppia).

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 700 N (per coppia)

In conformità con IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-102

È possibile montare un microinterruttore

L'offset da 0,1" viene utilizzato per PSU con SMD Plus

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità nella confezione: 100

Tipo di maniglia: IET; Parte superiore anteriore

Classificazione dell'infiammabilità: UL® 94V-0

Colore: Nero

È conforme a: EN 45545-2

Altezza (H): 367mm

Materiale: Policarbonato; Lega di zinco

Tipo di prodotto: Manopola

Tipo: Inseritore/Estrattore, offset di 0,1"


Funziona con: Pannelli frontali

Net Weight: 2.324kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare i perni di codifica e il microinterruttore separatamente.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**