

PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18)C13 (18)4-IN-1

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EB09JA

La PDU di base è una soluzione conveniente e affidabile per la distribuzione dell'alimentazione. Gli interruttori automatici magnetici-idraulici di alta qualità funzionano costantemente in ambienti ad alta temperatura. La PDU di base offre funzioni avanzate, come le prese IEC con blocco con codice colore, un design sottile del telaio e il montaggio senza utensili, con garanzia di 5 anni senza problemi.

CARATTERISTICHE

Telaio verniciato a polvere nero

Conforme a IEC 62368. Conforme a RoHS e REACH. Per ulteriori informazioni, vedere il disegno.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Enlogic

Tipo: PDU di base

Tipo di prodotto: Multipresa

Tipo di presa: (18) C13/C15; (18) C13/C15/C19/C21

Quantità di prese: 36

Colore: Nero

Prese commutate: N.

Lunghezza del cavo: 1800mm

Interruttore automatico: 20 A, a 1 polo, Hy-MagA

Potenza nominale: 34,6 kVA Nord America; 43,5 kVA International

Quantità dell'interruttore automatico: 12

Potenza di uscita nominale: 230VAC

Tensione nominale: 415V

Numero di tensioni di uscita: 36

Interruttore On/Off incluso: N.

Amperaggio (amperaggio ridotto): 60 A (48 A) Nord America; 63 A Internazionale

Tensione di uscita: 208 – 230VAC

Unità rack: 0U

Tipo di spina: IEC 60309 560P6/563P6

Tipo di dosaggio: Nessuno

Cavo di ingresso rimovibile: N.

Materiale: Acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Altezza: 965mm

Larghezza: 114mm

Profondità: 75mm

Quantità nella confezione: 1

Lunghezza del cavo di ingresso: 1.8m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Garanzia: Le apparecchiature a marchio nVent Enlogic fornite saranno esenti da difetti di fabbricazione per un periodo di cinque (5) anni dalla data della fattura all'acquirente originale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE