

Pannello di montaggio isolato, AMI



Si tratta di una piastra di montaggio, facile da lavorare, che impedisce il contatto indesiderato tra i componenti elettrici e la cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di montaggio isolata per casse. Utilizzando l'accessorio AMG, la posizione di piastra di montaggio può essere regolata per qualsiasi profondità. Questo accessorio non è adatto per la gamma di casse AFS, si prega di consultare il catalogo sostituzione e parti di ricambio.

Materiale: Bachelite.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

SPECIFICHE

Spessore: 4mm
Materiale: Bachelite
Colore: Nero
Finitura: Uniforma

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni del pannello	Materiale della cassa
AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Lamiera d'acciaio
AMI03040	300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Lamiera d'acciaio
AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Lamiera d'acciaio
AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Lamiera d'acciaio
AMI08080	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Lamiera d'acciaio
AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Lamiera d'acciaio
AMI12060	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Lamiera d'acciaio
AMI04050	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Lamiera d'acciaio
AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Lamiera d'acciaio
AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Lamiera d'acciaio
AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Lamiera d'acciaio
AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Lamiera d'acciaio
AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Lamiera d'acciaio
AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Lamiera d'acciaio
AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMI08040	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Lamiera d'acciaio

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni del pannello	Materiale della cassa
AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Lamiera d'acciaio
AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Lamiera d'acciaio
AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Lamiera d'acciaio
AMI03525	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Lamiera d'acciaio
AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Lamiera d'acciaio
AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Lamiera d'acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE