


Backplane con linee di segnale collegate tramite

Backplane con linee di segnale collegate.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Alimentazione su ciascuna posizione del connettore (fila 1 + 32)

Campi di adattamento per le connessioni di alimentazione su backplane a 2 strati

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Larghezza asola	Tipo di connettore
23007-421	Backplane	21	3U	90 linee di segnale	4HP	C96F
23007-051	Backplane	21	3U	60 linee di segnale	4HP	C96F
23007-040	Backplane	10	3U	60 linee di segnale	4HP	C96F
23007-410	Backplane	10	3U	90 linee di segnale	4HP	C96F

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Larghezza asola	Tipo di connettore
23007-188	Backplane	28	3U	60 linee di segnale	3HP	
23007-010	Backplane	10	3U	60 linee di segnale	4HP	C64F
23007-081	Backplane	21	3U	60 linee di segnale	4HP	
23007-114	Backplane	14	3U	60 linee di segnale	3HP	C64F
23007-158	Backplane	28	3U	60 linee di segnale	3HP	C96F
23007-128	Backplane	28	3U	60 linee di segnale	3HP	C64F
23007-021	Backplane	21	3U	60 linee di segnale	4HP	C64F

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di connettore di alimentazione	Quantità nella confezione
23007-421	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-051	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-040	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-410	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-188	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-010	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-081	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-114	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-158	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-128	Faston 6,3 x 0,8 mm	1
23007-021	Faston 6,3 x 0,8 mm	1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE