

107-73 inserimento/estrattore con blocco

CODICE A CATALOGO

107-73



La serie 107-73 fornisce 4,2 : 1 vantaggio meccanico per l'inserimento e l'estrazione di schede a circuito stampato con contatto del connettore ad alta densità e connettori multipli. Progettato per contenitori in lamiera che hanno un canale a "U" per l'attivazione. Realizzata in lega di alluminio 6061-T6, la serie 107-73 è ideale per applicazioni gravose.

?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La leva si aggancia al PCB

Spessore scheda PCB 1,6 mm (0,063"), 2,4 mm (0,093"), 3,2 mm (0,125")

Fornisce assistenza per l'inserimento e l'estrazione

Disponibile con finitura in pellicola chimica trasparente o anodizzata nera

Vantaggio meccanico 4,2 : 1

Progettato per applicazioni con telai in lamiera

In alluminio

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Inseritore/Estrattore di PCB

Con perno: N.

Materiale: Alluminio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE