


# Deflettore dell'aria da 1 U per ventole da 19", 6 ventole, anteriore pieno, 330 mm, RAL 9005

CODICE A CATALOGO

10713-149



Deflettore dell'aria con altezza di 1 U per guidare l'aria dalla parte anteriore a quella superiore o dalla parte inferiore a quella posteriore.



## CARATTERISTICHE

---

Opzioni di assieme: ? Un vassoio della ventola: L'aria fredda viene aspirata dalla parte anteriore e guidata verso l'alto. Due vassoi della ventola: L'aria fredda viene aspirata dalla parte anteriore, orientata verso l'alto e guidata verso la parte posteriore (vedere lo schema di applicazione)

Raffreddamento ottimizzato con vassoi ventola da 19"

L'accumulo verticale di calore viene evitato grazie a un migliore flusso d'aria

Tappetino filtrante opzionale, facile da sostituire durante il funzionamento

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Tipo di prodotto: Guida d'aria

Famiglia di prodotti: Novastar; Varistar

Funziona con: Vassoi ventole da 19"

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Net Weight: 1.87kg

Quantità nella confezione: 1

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**