


# Cornice per forature del pannello anteriore del soppalco FMC, VITA 57,1

## CODICE A CATALOGO

**20835-849**



Una cornice FMC è montata nelle fessure del pannello frontale mezzanino FMC, kit di 10 cornici FMC.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

La cornice FMC è montata nelle fessure del pannello anteriore mezzanino FMC

Il coperchio FMC può essere schermato opzionalmente con o-ring conduttivo, da ordinare separatamente

Materiale, estrusione al (anodizzato, conduttivo di superficie)

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Tipo: Pannello frontale a soppalco

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Montaggio: Inserito

Schermatura EMC: No (installabile in un secondo momento)

Tipo di guarnizione: O-ring EMC

Materiale: Alluminio

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: N.

Altezza: 58.45mm

Larghezza: 12.8mm

Profondità: 2.5mm

È conforme a: FMC Mezzanine; IEEE P1386

Quantità nella confezione: 10

Finitura: Anodizzato

Net Weight: 0.1kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare la guarnizione o-ring EMC separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**