


Kit unità a innesto con maniglia IEL per i/o posteriore, schermato, nero, 3 U, 4 CV

CODICE A CATALOGO

20848-751



Unità a innesto, con impugnatura nera per inseritore/estrattore IEL, 3 U, gruppo i/o posteriore. Il pannello frontale a U consente la schermatura con una guarnizione in tessuto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale a U per guarnizione in tessuto

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 700 N (per coppia)

Abilitare l'installazione di un microinterruttore

Abilitare l'installazione dei piedini di codifica in conformità con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 4HP

Quantità nella confezione: 1

Tipo di maniglia: IEL

Montaggio: IO posteriore avvitato

Tipo di guarnizione: Tessuto

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Inciso

Bordi trattati: N.

È conforme a: CODICE 60297-3-102; IEEE 1101,10; CODICE 60297-3-103; IEEE 1101,1/11

Schermatura EMC: Sì

Finitura: Anodizzato; Passivato

Altezza (H): 128.4mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale


Altezza del rack: 3U

Tipo: Pannello frontale con maniglia (PIU)

Larghezza (W): 20mm

Net Weight: 0.08kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE