

Controller PXI Express, 4 HP, I5-1145G7E 32-1024

CODICE A CATALOGO

21265-124



Il controller integrato nVent SCHROFF PXIe è il controller integrato 3U a uno slot più compatto e potente per le piattaforme PXI Express e CPCIexp. Grazie alle sue enormi funzionalità di interfaccia pronte per il futuro, funziona perfettamente con la maggior parte delle applicazioni di test e misurazione. Il controller è basato su processori Intel® Core® I3/i5 di 11a generazione, combinati con fino a 64 GB di memoria DDR4 e supporta facilmente applicazioni a larghezza di banda elevata con interconnettività PCIe Gen4 e dual 2500BASE-T.

CARATTERISTICHE

Controller di sistema PXI Express, 3 U, 4 HP, con processore Intel Core I5-1145G7E

Specifiche hardware PXI?-5 PXI Express Conforme alla Rev.2,0

Larghezza di banda PCIe massima di 14 GB/s.

Storage M.2 NVMe e DDR4 aggiornabile

3 USB3.1, 2 GbE e 1 DP 1,2 sul pannello anteriore

BIOS integrato AMI Aptio® completamente personalizzabile

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Tipo: Controller

Trasferimento dati: PCIe Gen3

Altezza del rack: 3U

È conforme a: PXISA PXI-5 R1.1

Profondità: 160mm

Net Weight: 0.4kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Conforme a PICMG rev. 3,0 e PXI-6.

Controller modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE