

# Pannello laterale Varistar CP, fissaggio a vite

## Data Solutions



Montaggio a vite del pannello laterale per armadio Varistar CP.

### CARATTERISTICHE

Pannello laterale fissato a vite, robusto e montabile su una sola persona

Pannello laterale senza kit di messa a terra

### SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Pannello per armadio/rack

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Altezza | Profondità | Grado di protezione | Quantità nella confezione | Colore      |
|-------------------|------------------|---------|------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 21630-049         | 52U              | 2450mm  | 1000mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-270         | 33U              | 1600mm  | 800mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-050         | 52U              | 2450mm  | 1100mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-279         | 42U              | 2000mm  | 800mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-280         | 42U              | 2000mm  | 900mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-269         | 33U              | 1600mm  | 600mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-234         | 38U              | 1800mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-080         | 47U              | 2200mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-268         | 29U              | 1400mm  | 1000mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-479         | 47U              | 2200mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |

| Codice a catalogo | Altezza delrack | Altezza | Profondità | Grado di protezione | Quantità nella confezione | Colore      |
|-------------------|-----------------|---------|------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 21630-226         | 29U             | 1400mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-235         | 38U             | 1800mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-471         | 38U             | 1800mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-478         | 47U             | 2200mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-267         | 29U             | 1400mm  | 900mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-281         | 47U             | 2200mm  | 300mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-236         | 38U             | 1800mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-480         | 47U             | 2200mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-266         | 29U             | 1400mm  | 800mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-225         | 29U             | 1400mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-265         | 29U             | 1400mm  | 600mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-927         | 24U             | 1200mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-048         | 47U             | 2200mm  | 1200mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-237         | 42U             | 2000mm  | 300mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-470         | 33U             | 1600mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-081         | 47U             | 2200mm  | 1100mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-476         | 42U             | 2000mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-229         | 33U             | 1600mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-276         | 38U             | 1800mm  | 1000mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-275         | 38U             | 1800mm  | 900mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-078         | 42U             | 2000mm  | 1100mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-475         | 42U             | 2000mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-230         | 33U             | 1600mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-474         | 42U             | 2000mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-077         | 42U             | 2000mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-277         | 42U             | 2000mm  | 300mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-274         | 38U             | 1800mm  | 800mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-473         | 42U             | 2000mm  | 300mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-228         | 29U             | 1400mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-264         | 24U             | 1200mm  | 1000mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-231         | 33U             | 1600mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-273         | 38U             | 1800mm  | 600mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-079         | 42U             | 2000mm  | 1200mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-272         | 33U             | 1600mm  | 1000mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |

| Codice a catalogo | Altezza delrack | Altezza | Profondità | Grado di protezione | Quantità nella confezione | Colore      |
|-------------------|-----------------|---------|------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 21630-051         | 52U             | 2450mm  | 1200mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-477         | 47U             | 2200mm  | 300mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-278         | 42U             | 2000mm  | 600mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-232         | 33U             | 1600mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-472         | 38U             | 1800mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-271         | 33U             | 1600mm  | 900mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-227         | 29U             | 1400mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-233         | 38U             | 1800mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-247         | 47U             | 2200mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-284         | 47U             | 2200mm  | 900mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-223         | 24U             | 1200mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-082         | 47U             | 2200mm  | 1200mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-241         | 42U             | 2000mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-045         | 42U             | 2000mm  | 1200mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-249         | 47U             | 2200mm  | 1100mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-468         | 29U             | 1400mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-248         | 47U             | 2200mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-465         | 24U             | 1200mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-932         | 33U             | 1600mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-242         | 42U             | 2000mm  | 1100mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-044         | 42U             | 2000mm  | 1100mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-931         | 33U             | 1600mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-222         | 24U             | 1200mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-933         | 38U             | 1800mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-243         | 42U             | 2000mm  | 1200mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-221         | 24U             | 1200mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-246         | 47U             | 2200mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-467         | 29U             | 1400mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-934         | 38U             | 1800mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-043         | 42U             | 2000mm  | 1000mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-466         | 24U             | 1200mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-245         | 47U             | 2200mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-244         | 47U             | 2200mm  | 300mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-928         | 24U             | 1200mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |

| Codice a catalogo | Altezza delrack | Altezza | Profondità | Grado di protezione | Quantità nella confezione | Colore      |
|-------------------|-----------------|---------|------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 21630-469         | 33U             | 1600mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-262         | 24U             | 1200mm  | 800mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-250         | 47U             | 2200mm  | 1200mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-929         | 29U             | 1400mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-239         | 42U             | 2000mm  | 800mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-224         | 24U             | 1200mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-283         | 47U             | 2200mm  | 800mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-263         | 24U             | 1200mm  | 900mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-261         | 24U             | 1200mm  | 600mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-047         | 47U             | 2200mm  | 1100mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-282         | 47U             | 2200mm  | 600mm      | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-046         | 47U             | 2200mm  | 1000mm     | IP20                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-930         | 29U             | 1400mm  | 1000mm     | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-238         | 42U             | 2000mm  | 600mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |
| 21630-240         | 42U             | 2000mm  | 900mm      | IP55                | 2                         | Grigio nero |

| Table 2/2         |               |                      |           |                               |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| Codice a catalogo | Codice colore | Finitura             | Materiale | Tipo                          |
| 21630-049         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-270         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-050         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-279         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-280         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-269         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-234         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-080         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-268         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-479         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |

| Codice a catalogo | Codice colore | Finitura             | Materiale | Tipo                          |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| 21630-226         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-235         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-471         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-478         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-267         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-281         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-236         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-480         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-266         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-225         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-265         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-927         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-048         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-237         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-470         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-081         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-476         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-229         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-276         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-275         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-078         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |

| Codice a catalogo | Codice colore | Finitura             | Materiale | Tipo                          |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| 21630-475         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-230         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-474         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-077         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-277         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-274         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-473         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-228         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-264         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-231         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-273         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-079         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-272         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-051         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-477         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-278         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-232         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-472         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-271         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-227         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-233         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |

| Codice a catalogo | Codice colore | Finitura             | Materiale | Tipo                          |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| 21630-247         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-284         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-223         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-082         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-241         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-045         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-249         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-468         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-248         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-465         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-932         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-242         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-044         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-931         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-222         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-933         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-243         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-221         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-246         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-467         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-934         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |

| Codice a catalogo | Codice colore | Finitura             | Materiale | Tipo                          |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| 21630-043         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-466         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-245         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-244         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-928         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-469         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-262         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-250         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-929         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-239         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-224         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-283         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-263         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-261         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-047         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-282         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-046         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-930         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-238         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |
| 21630-240         | RAL 7021      | Verniciato a polvere | Acciaio   | Pannello laterale, vite fissa |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**