

Fascetta per cavi a foro singolo



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Consente di fissare i conduttori di protezione contro i fulmini evitando che vadano fuori posto

Fissaggio meccanico con viti o chiodi

SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Diametro esterno (OD) | Profondità (D) | Larghezza (W) | Dimensione del foro (HS) |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| PC010C | 711390 | Rame | 10 mm | 15mm | 42 mm | 7 mm |
| LPC801 | | Rame | 11.91 mm | 9.84mm | 25 mm | 4.76 mm |
| PC008A | 711370 | Alluminio | 7 mm | 10mm | 28 mm | 5 mm |
| LPC805 | | Rame | 12.7 mm | 15.88mm | 31.75 mm | 7.14 mm |
| LPA805 | | Alluminio | 12.7 mm | 15.88mm | 31.75 mm | 7.14 mm |

Table 2/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|----------------|
| PC010C | 711390 | |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|--|
| LPC801 | | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| PC008A | 711370 | |
| LPC805 | | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPA805 | | |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Viene in genere installato ogni 3" (0,9 m) di conduttore.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE