


Pannello di controllo interfaccia operatore, OICP



Il contenitore per pannello operatore in alluminio, OICP, è dotato di uno schema di fori pre-lavorati per consentire il fissaggio desiderato a un braccio orientabile e di una piastra frontale rimovibile con un grado di protezione IP 65. I componenti possono essere facilmente montati grazie alla piastra frontale rimovibile e risultano agevolmente accessibili tramite un pannello posteriore rimovibile. Grazie alle impugnature laterali, il contenitore può essere facilmente spostato nella posizione di lavoro desiderata. Il corpo in alluminio è in grado di dissipare una quantità maggiore di calore rispetto al corpo in lamiera d'acciaio, eliminando la necessità di ricorrere a un sistema di ventilazione aggiuntivo.

STANDARD INDUSTRIALI

CE UKCA

GOST

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo: Al Mg Si05, Piastra posteriore: Al Mg, e Angoli: AISI 12.

Protezione: IP 65.

Finitura: Corpo e piastra posteriore: alluminio anodizzato, e angoli: RAL 7016.

Specifiche di montaggio: Il pannello frontale OIFP non è compreso nella fornitura standard e deve essere ordinato separatamente.

Fornitura: Corpo, piastra posteriore avvitata, kit di montaggio della piastra frontale e accessori di montaggio.

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Colore:	Grigio antracite
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7016

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
OICP343920	345mm	395mm	200mm	7kg
OICP395220	398mm	525mm	200mm	9kg
OICP305220	309mm	525mm	200mm	7.9kg
OICP355220	345mm	525mm	200mm	8.3kg
OICP495420	495mm	542mm	200mm	10.3kg
OICP414720	415mm	470mm	200mm	8.5kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le dimensioni esterne del contenitore aumentano di 16,5 mm sul lato dove c'è un profilo con impugnatura.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE