

Canalina per cavi da 19"

unità da 19" per una gestione semplice ed efficace dei cavi (canalina per cavi).



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello anteriore da 19" per canalina cavi

SPECIFICHE

Tipo di accessorio: Pannello frontale
Tipo di prodotto: Pannello frontale
Materiale: Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Montaggio	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Codice colore
20118-734	1U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7035
20118-767	1U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7021
20118-736	2U	Anteriore a vite	1	Verniciata	Verniciata	RAL 7035
20118-768	2U	Anteriore a vite	1	Anodizzato	Conduttivo	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	Profondità	Schermatura EMC	Finitura	Altezza	Larghezza rack	Tipo
20118-734	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	43.6mm	95HP	Pannello frontale da 19"
20118-767	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	43.6mm	95HP	Pannello frontale da 19"
20118-736	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	88.1mm	95HP	Pannello frontale da 19"
20118-768	1.5mm	N.	Verniciato a polvere	88.1mm	95HP	Pannello frontale da 19"

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE