


Kit unità a innesto per PMC con impugnatura IEL nera, pannello frontale a U schermato (tessuto), 3 U, 4 CV

CODICE A CATALOGO

20836-460



Pannello frontale a U con fessura per PMC. Schermabile per guarnizione EMC in tessuto.

CARATTERISTICHE

Conforme a IEEE P1386, scheda mezzanino PCI

Per moduli singoli da 69,0 x 76,5 mm o doppi da 139,0 x 76,5 mm

Per moduli mezzanie i/o definiti standard che si collegano alle schede portanti

PMC = scheda mezzanino PCI

FPGA = Field Programmable Gate Array

Pannello frontale con profilo a U 3 U, 4 CV, con guarnizione in tessuto

Schermatura EMC per pannello frontale e rivestimenti per forature pannello frontale

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Quantità nella confezione: 1

Tipo di maniglia: IEL

Montaggio: Anteriore a vite

Tipo di guarnizione: Tessuto

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

È conforme a: PMC Mezzanine, IEEE P1386

Schermatura EMC: Sì

Finitura: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Larghezza rack: 4HP

Tipo: Pannello frontale con maniglia (PIU)

Net Weight: 0.088kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE