


# Kit finecorsa sportello per Varistar CP

## CODICE A CATALOGO

**24630-164**



Progettato per l'uso con contenitori Varistar CP per fissare lo sportello in posizioni aperte standard a 90° o 120°. Può essere utilizzato in ambienti difficili e applicazioni come sismico e MIL. Questo kit fermaporta è ideale per l'uso in applicazioni che richiedono il tipo di protezione anticorrosione, in quanto i componenti sono in alluminio e acciaio con placcatura in zinco.

## CARATTERISTICHE

Progettato per essere montato nella parte inferiore della porta

Può essere installato su sportelli incernierati a sinistra o a destra

Il manuale dell'utente fornisce posizioni standard per angoli di 90° e 120°

Il punto di ancoraggio si trova davanti ai montanti da 19 pollici e quindi non si verifica alcuna perdita dell'unità rack sul fondo

Non funziona con porte in vetro

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Kit di montaggio

Funziona con: Varistar CP

Materiale: Alluminio; Acciaio

Finitura: Zincato

Quantità nella confezione: 1

Net Weight: 0.24kg

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**