


Estremità della guida, circuito stampato da 4,4", larghezza scanalatura 2 mm, rosso

CODICE A CATALOGO

64560-057



Terminali in plastica per singole guide multipezzo con pezzo centrale in plastica o estrusione. Disponibili come tipi di circuito stampato standard, asincrono o da 4,4". Gli elementi terminali possono essere opzionali dotati di una clip ESD, che garantisce il contatto conduttivo tra il circuito stampato e la guida orizzontale. Adatto per RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO ed EuropacPRO.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Terminali guida (PBT) per guide singole multipezzo con pezzo centrale in plastica o alluminio estruso.

L'elemento terminale delle guide può essere agganciato a guide orizzontali (estrusione al) o a piastre spesse 1,5 mm

Temperatura di conservazione: 0 °C ... +60 °C.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Terminale di guida

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Tipo: CIRCUITO STAMPATO DA 4,4"

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Telaio

Quantità nella confezione: 1

Unità confezione: Coppia

Gross Weight: 0.003kg

Materiale: Polibutilene tereftalato

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE