

Interscale per Mini-ITX, raffreddamento a conduzione



Contenitore con fattore di forma ridotto con schermatura EMC integrata e raffreddamento a conduzione per schede Mini-ITX, basato sull'innovativa e flessibile piattaforma interscalabile nVent SCHROFF.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Contenitore modulare composto da 3 parti facili da assemblare: Corpo, coperchio superiore e pannello anteriore

Ritaglio per pannello i/o Mini ITX, connettore di alimentazione (Phoenix Contact, 0710028) e interruttore di alimentazione (Schurter, MCS 18 anteriore)

Protezione EMC integrata

Sono disponibili altre dimensioni, forme o posizioni di ritaglio e serigrafia

La struttura rigida richiede solo quattro viti

Prigionieri di montaggio della scheda installati

Colore RAL 7016

SPECIFICHE

Altezza:	94mm
Profondità:	189mm
Materiale:	Alluminio
Tipo:	Desktop
Famiglia di prodotti:	Interscala

Grado di protezione: IP30
Codice colore: RAL 7016
Tipo di prodotto: Custodia a fattore di forma ridotto

Table 1/1						
Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Quantità nella confezione	Raffreddamento	Colore	Finitura	Larghezza
14830-005	Alette da 10 mm	1	Raffreddamento a conduzione	Grigio antracite	Verniciato a polvere	184mm
14830-006	Alette da 20 mm	1	Raffreddamento a conduzione	Grigio antracite	Verniciato a polvere	184mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Solo gli accessori Interscale elencati sono compatibili.

Casi modificati o personalizzati su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE