

Centralina LHX+



L'unità di controllo arricchisce l'LHX+. Si collega ai sensori LHX+ e alla valvola motorizzata del liquido di raffreddamento 23130-607. Ciò consente al refrigeratore di controllare il flusso dell'aria del liquido di raffreddamento in base a un punto di regolazione della temperatura dell'aria raffreddata (alimentazione). Fornisce funzionalità avanzate di monitoraggio remoto e varie funzioni di configurazione.

CARATTERISTICHE

Controllo del flusso del liquido di raffreddamento basato sul punto di regolazione della temperatura dell'aria raffreddata (alimentazione). Più funzioni di controllo con il pacchetto per il controllo dell'acqua

Unità di controllo compatta da 19" separata senza fili allentati nella sezione superiore dell'armadio

Collegamenti del sensore plug & play chiaramente contrassegnati

SPECIFICHE

- Altezza del rack:** 2U
- Tipo di prodotto:** Unità di controllo
- Materiale:** Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Profondità	Funziona con	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Grigio nero	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Tensione di ingresso CA	Larghezza
23130-668	Alluminio zincato	230V	439.5mm
23130-664	Alluminio zincato	100 – 260V	439.5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Display esterno opzionale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE