


Cofano anteriore PropacPRO



La parte inferiore del cofano anteriore incernierata può essere montata su una custodia PropacPRO. Protegge il circuito stampato da operazioni accidentali. È possibile installare un blocco retroinstallabile.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Montaggio delle cerniere nella parte superiore o inferiore

Serratura (max. 2) sostituibile a posteriori

In vetro acrilico, incernierato, rimovibile

Il coperchio laterale (elemento 5) funge anche da schermatura EMC verticale dei pannelli laterali

SPECIFICHE

Altezza del rack:	3U
Funziona con:	Custodie
Tipo di prodotto:	Piastra di copertura
Tipo:	Cappuccio anteriore
Famiglia di prodotti:	PropacPRO
Materiale:	Termoplastici

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Profondità
24576-080	28HP	1	
24576-083	84HP	1	175mm
24576-082	63HP	1	

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Profondità
24576-081	42HP	1	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non può essere combinato con elementi di disegno.

Altre altezze disponibili su richiesta.

Prima del montaggio dei piedini del cofano devono essere fissati alla custodia; da ordinare separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE