


## Staffa adattatore telaio Varistar CP Deco



Le staffe adattatore sono utili per il montaggio di guide di scorrimento e ripiani per un armadio Varistar con telaio nopen con telaio decorativo.

### CERTIFICAZIONI

---



### CARATTERISTICHE

---

Per il montaggio di guide di scorrimento e ripiani in Varistar Deco

### SPECIFICHE

---

**Tipo di prodotto:** Staffa  
**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
23130-231	29U	1400mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-223	38U	1800mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-224	42U	2000mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-225	47U	2200mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-222	33U	1600mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-230	24U	1200mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-232	33U	1600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-221	29U	1400mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-233	38U	1800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-234	42U	2000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
23130-220	24U	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
23130-235	47U	2200mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza	Funziona con
23130-231	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-223	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-224	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-225	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-222	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-230	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-232	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-221	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio, Varistar CP
23130-233	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-234	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio
23130-220	Staffa	600mm	Varistar, Varistar CP

Codice a catalogo	Tipo	Larghezza	Funziona con
23130-235	Staffa per telaio Deco	600mm	Armadio

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**