

# Intelligente iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

---

**EN1812**



Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp

### KENMERKEN

---

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig

C13, C19 uitgangen

### PRODUCTKENMERKEN

---

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (36) C13; (12) C19

Aantal fittingen: 48

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 16 A, 1-polig, Hy-Mag

Geschakelde stopcontacten: Nee

Aantal stroomonderbrekers: 6

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 400V

Fase: 3 PH WYE

Max. ingangsvermogen: 22,0 kVA

Uitgangsspanning: 200 – 240VAC

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 32 A

Stekkertype: IEC 60309 532P6 (IP44)

Rekeenheden: 0U

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Type meting: Ingang

Hoeveelheid in verpakking: 1

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.