


# Reduceermiddel voor stofopvangbak



Clean Tray Reducers are used for reducing to a smaller size Clean Tray. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.

## KENMERKEN

---

Clean Tray Reducers are used for reducing to a smaller size Clean Tray

The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown

## SPECIFICATIES

**Afwerking:** Geborsteld #3

**Materiaal:** Roestvrij staal 304

Table 1/1

| Catalogusnummer | Type        | Hoogte | Breedte | Dikte  |
|-----------------|-------------|--------|---------|--------|
| CTS4644RRSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CT4644RSS       | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS6644RLSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS6633RRSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CT4633RSS       | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CT6622RSS       | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CT6633RSS       | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS6633RLSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CT4433RSS       | Reduceerder | 102mm  | 102mm   | 1.27mm |
| CT6644RSS       | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS6644RRSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CT6646RSS       | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CT4422RSS       | Reduceerder | 102mm  | 102mm   | 1.27mm |
| CTS4433RLSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS6646RLSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS4644RLSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS6646RRSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS4633RLSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS4433RRSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CTS4633RRSS     | Reduceerder | 64mm   | 64mm    | 1.27mm |
| CT3322RSS       | Reduceerder | 76mm   | 64mm    | 1.27mm |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**