

EHandle



De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.

KENMERKEN

Toegangscontrole-handgreep voor nVent SCHROFF RackPower iPDU's

Enkelvoudige of dubbele verificatie

Drievoudige ingebouwde proximity-kaartlezer met ondersteuning voor MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN en EM125 kHz Prox - CSN

Vergrendelen/ontgrendelen op afstand en bewaking op afstand

Lokale vergrendelingsstatusindicator met meerkleurige LED-indicator

Dubbelszijdige zichtbare LED-alarmbakens om de status van het voedings-, omgevings- of beveiligingsalarm voor het rek aan te geven

Door de gebruiker aanpasbare toetsvergrendeling voor handmatig negeren

Ingebouwde vochtigheidssensor en extra omgevingssensorpoort

Lokale gegevensopslag van 200 gebruikersreferenties en 500 lokale gebeurtenissen

Aanpasbaar alarm, LED-status en toegang tot configuratie-instellingen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Producttype	Werkt met	Hoeveelheid in verpakking	Stekkertype	Verwijderbare ingangskabel
EA9500	Greep	RackPower	1	RJ45	Nee
EA9502	Greep	RackPower	1	RJ45	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE