

PDU, 0U, 60A (48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18)C13 (18)4-IN-1

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EB09JA

De basis-PDU is een rendabele, betrouwbare oplossing voor stroomdistributie. Premium hydraulisch-magnetische stroomonderbrekers werken consistent in omgevingen met hoge temperaturen. De basis-PDU biedt geavanceerde functies, zoals IEC-uitgangen met kleurcodering, een slank chassisontwerp en montage zonder gereedschap, ondersteund door een probleemloze garantie van 5 jaar.

KENMERKEN

Chassis met zwarte poedercoating

IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie.

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Basis-PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (18) C13/C15; (18) C13/C15/C19/C21

Aantal fittingen: 36

Kleur: Zwart

Geschakelde stopcontacten: Nee

Kabellengte: 1800mm

Stroomonderbreker: 20 A, 1-polig, Hy-MagA

Nominaal vermogen: 34,6 kVA Noord-Amerika; 43,5 kVA International

Aantal stroomonderbrekers: 12

Nominale vermogensafgifte: 230VAC

Nominale spanning: 415V

Aantal uitgangsspanningen: 36

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Nee

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 60 A (48 A) Noord-Amerika; 63 A internationaal

Uitgangsspanning: 208 – 230VAC

Rekeenheden: 0U

Stekkertype: IEC 60309 560P6/563P6

Type meting: Geen

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 965mm

Breedte: 114mm

Diepte: 75mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Garantie : de geleverde apparatuur van het nVent Enlogic-merk is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de factuurdatum aan de oorspronkelijke koper vrij van fabricagefouten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE