

# Kabelinvoer Glandplaat rechthoekig, CEPH



CEPH kabelingang biedt een zeer platte, ruimtebesparende professionele kabelingang met een zeer strakke afdichting. De speciale vorm van de membraanconusdoorvoer zorgt voor een optimale trekcontlasting.

## INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

## KENMERKEN

Omschrijving: Snelle, kosteneffectieve kabelinvoer met een strakke afdichting voor binnenkomende kabels en/of pneumatische leidingen in een behuizing. Kan worden bevestigd met schroeven of het ingebouwde kliksysteem dat geschikt is voor wanddikten van 1,5 tot 2,5 mm.

Afwerking: Zwart

Ontvlambaarheid: UL94 V-0

Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE

Verpakkingseenheid: 1 pc

Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C

## SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Aantal kabelingangen	Kabelingang	Grootte uitsparing	Hoogte	Breedte	Diepte
CEPH2124	21	(1) 3.2 - 6.3 mm, (14) 4.0 - 7.5 mm, (4) 5.5 - 10.5 mm, (2) 8.0 - 12.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1624	16	(2) 3.2 - 6.3 mm, (9) 4.0 - 7.5 mm, (1) 5.5 - 10.5 mm, (1) 8.0 - 12.5 mm, (3) 12.0 - 16.2 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH16124	16	(8) 3.2 - 5.5 mm, (6) 5.0 - 8.5 mm, (2) 9.5 - 14.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH3224	32	(32) 3.2 - 6.3 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH2024	20	(12) 3.2 - 6.3 mm, (8) 5.5 - 10.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1324	13	(10) 3.2 - 6.3 mm, (3) 16.0 - 20.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**