

# Montageplaten voor gedeeltelijke hoogte, MPP



Deze kleine montageplaat neemt maar een deel van de behuizing in. Dit is ideaal wanneer er meer montageruimte nodig is voor andere componenten die geen montageplaat vereisen. Kan volledig worden uitgerust voordat deze door een enkele persoon op haar plaats wordt aangebracht.

## KENMERKEN

Omschrijving: Direct gemonteerd op het kastframe of in de click-in profielen (CLPK). 1-mans installatie is mogelijk door middel van het speciale beugelontwerp. Kan op elke hoogte of diepte in het 25 mm gatenpatroon gemonteerd worden. Geschikte maten kunnen ook op de zijkanten van de kast gebruikt worden.

Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 plaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Gebruik CLPK voor verstelbare diepte.

Opmerking: MPP kan in beide richtingen worden gemonteerd.

## SPECIFICATIES

<b>Dikte:</b>	3mm
<b>Afwerking:</b>	Gegalvaniseerd
<b>Materiaal:</b>	Plaatstaal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Compatibele behuizingshoogte	Compatibele behuizingsbreedte	Materiaal behuizing
MPP0804	694mm	294mm	25mm	800mm	400mm	Plaatstaal
MPP1004	894mm	294mm	25mm	1000mm	400mm	Plaatstaal
MPP1206	1094mm	494mm	25mm	1200mm	600mm	Plaatstaal
MPP0606	494mm	494mm	25mm	600mm	600mm	Plaatstaal
MPP1204	1094mm	294mm	25mm	1200mm	400mm	Plaatstaal
MPP0808	694mm	694mm	25mm	800mm	800mm	Plaatstaal
MPP0610	494mm	894mm	25mm	600mm	1000mm	Plaatstaal
MPP0805	694mm	394mm	25mm	800mm	500mm	Plaatstaal
MPP0604	494mm	294mm	25mm	600mm	400mm	Plaatstaal
MPP0405	294mm	394mm	25mm	400mm	500mm	Plaatstaal
MPP0605	494mm	394mm	25mm	600mm	500mm	Plaatstaal
MPP1008	894mm	694mm	25mm	1000mm	800mm	Plaatstaal
MPP0404	294mm	294mm	25mm	400mm	400mm	Plaatstaal
MPP0608	494mm	694mm	25mm	600mm	800mm	Plaatstaal

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.