

# CompacPRO kantelhendel

Kantelbare draaggreep.



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Draagvermogen 20 kg

Draagstang instelbaar in stappen van 30° met drukknop

Met draagstang met poedercoating

Met de handgreep heeft een gebruiker een beter zicht op de voorzijde van de behuizing in geval van desktopgebruik

## SPECIFICATIES

- Werkt met:** Omkastingen  
**Productserie:** CompacPRO  
**Producttype:** Greep

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Lengte	Materiaal
24575-038	42HP	1	Opklapbare handgreep	180mm	Aluminium, Zinklegering
24575-178	84HP	1	Opklapbare handgreep	180mm	Aluminium, Zinklegering

Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Lengte	Materiaal
24575-158	63HP	1	Opklapbare handgreep	180mm	Aluminium, Zinklegering
24575-138	42HP	1	Opklapbare handgreep	180mm	Aluminium, Zinklegering
24575-118	28HP	1	Opklapbare handgreep	180mm	Aluminium, Zinklegering
24575-078	84HP	1	Opklapbare handgreep	180mm	Aluminium, Zinklegering

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**