

DC Fan

Axiale ventilator, 119 mm, met DC-ingang. Vervangend onderdeel voor 1 u ventilatorladen.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Axiale 119 mm DC-ventilator, met stekker voor aansluitkabel

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Werkt met	Breedte	Lengte	Hoogte	DC-spanning	Luchtstroom
60713-600	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h
20713-242	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
20713-241	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-240	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h

Table 2/2

Catalogusnummer	Geluidsniveau	Voeding	Max. statische druk	Omgevingstemperatuur	Hoeveelheid in verpakking
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel aansluitkabel en beschermrooster afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE