


Insteekmachine/uitwerper handgreep type IET, zwarte hendel, grijze knop, onderkant; 10 stuks


CATALOGUSNUMMER

20817-652



De handgreep van het toevoerstation/uitneemgereedschap, type IET volgens IEEE 1101.10. Twee van deze handgrepen kunnen een enkele hefboomkracht van 700 N (per paar) overwinnen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geschikt voor insteek- en extractiekrachten tot 700 N (per paar)

In overeenstemming met IEEE 1101,10 en IEC 60297-3-102

Er kan een microschakelaar worden gemonteerd

PRODUCTKENMERKEN

Hoeveelheid in verpakking: 10

Type handgreep: IET; Onderkant voorkant; Bovenste I/O achter

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Kleur: Gitzwart

Kleurcode: RAL 9005

Voldoet aan: EN 45545-2

Diepte (D): 39.15mm

Hoogte (H): 44.65mm

Materiaal: Polycarbonaat; Zinklegering

Producttype: Greep

Type: Inschuif-/uitschuifeenheid, standaard

Breedte (W): 19.8mm


Werkt met: Frontpanelen

Net Weight: 0.233kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel codeerpennen en microschakelaar afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE