

# MultipacPRO montageplaat



Montageplaten zijn ontworpen voor de montage van zware componenten, zoals transformatoren.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Montageplaten zijn ontworpen voor de montage van zware componenten, zoals transformatoren

Zijdelings vastgebout aan binnenzijde op een 19-inch chassis

## SPECIFICATIES

- Materiaal:** Aluminium
- Werkt met:** Chassis
- Producttype:** Montageplaat
- Productserie:** MultipacPRO

Table 1/1

Catalogusnummer	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Rekbreedte	Breedte	Certificeringen
20860-107	150mm	1	84HP	402.5mm	RoHS
20860-112	450mm	1	84HP	402.5mm	
20860-111	390mm	1	84HP	402.5mm	RoHS
20860-108	210mm	1	84HP	402.5mm	RoHS
20860-110	330mm	1	84HP	402.5mm	RoHS
20860-109	270mm	1	84HP	402.5mm	RoHS

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Er kunnen ook montageplaten worden aangebracht op hetzelfde moment als de interne montage voor euroboards.

Wanneer een montageplaat wordt gebruikt, wordt de vrije montagehoogte met ten minste 2,5 mm verminderd.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**