


# Varistar kabelladder



Verticaal kabelrooster in verschillende breedten voor vrijstaande Varistar-kasten.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Kabels worden op hun plaats gemonteerd met kabelbinders of klittenband

## SPECIFICATIES

**Producttype:** Behuizing/rekpaneel

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking
23130-554	38U	1800mm	300mm	300mm	2	Verzinkt
23130-579	52U	2450mm	300mm		2	Verzinkt
23130-555	42U	2000mm	300mm	300mm	2	Verzinkt

Table 2/2

Catalogusnummer	Type
23130-554	Kabelladder
23130-579	Verticaal
23130-555	Kabelladder

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**