

# Varistar CP-scheidingswand aan de zijkant



Zijpaneel voor naast elkaar geplaatste kasten ter vervanging van 2 afzonderlijke zijpanelen van de kast. Het scheidingspaneel is tussen de stellingen gemonteerd en is volledig compatibel met alle luchtafdekkingspanelen.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Voorkomt ongeoorloofde toegang

Voor kasten die in rijen zijn geplaatst, vervangt de muur de afzonderlijke zijwanden van de kast

## SPECIFICATIES

- Afwerking:** Aluminium-verzinkt  
**Producttype:** Behuizing/rekpaneel  
**Materiaal:** Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Type
23130-485	47U	2200mm	1200mm	1	Scheidingswand
23130-484	47U	2200mm	1000mm	1	Scheidingswand

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Type
23130-480	42U	2000mm	1000mm	1	Scheidingswand
23130-508	42U	2000mm	1100mm	1	Scheidingswand
23130-510	52U	2450mm	1100mm	1	Scheidingswand
23130-509	47U	2200mm	1100mm	1	Scheidingswand
23130-581	52U	2450mm	1200mm	1	Scheidingswand
23130-580	52U	2450mm	1000mm	1	Scheidingswand
23130-481	42U	2000mm	1200mm	1	Scheidingswand

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**