

# Flat skive



## FUNKSJONER

Bruk over hodet på en bolt eller mutter for å fordele festerbelastninger over et bredere overflateområde

## SPESIFIKASJONER

Samsvarer med: DIN 933

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Hullstørrelse (HS)	Diameter (Ø)
01108S4	592490	3534952	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm
01106S4	592480		Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm
01108EG	592400	3535249	Stål	Elektrogalvanisert	8.4 mm	16 mm
01106EG	592390	3535248	Stål	Elektrogalvanisert	6.4 mm	12 mm
01110HD	592415	1342869	Stål	Varmegalvanisert	10.5 mm	21 mm
01110S4	592500	3534954	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Hullstørrelse (HS)	Diameter (Ø)
01110EG	592410	3535251	Stål	Elektro galvanisert	10.5 mm	20 mm
01112EG	592420	3535252	Stål	Elektro galvanisert	13 mm	24 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)
01108S4	592490	3534952	1.6 mm
01106S4	592480		1.6 mm
01108EG	592400	3535249	1.6 mm
01106EG	592390	3535248	1.6 mm
01110HD	592415	1342869	2 mm
01110S4	592500	3534954	2 mm
01110EG	592410	3535251	2 mm
01112EG	592420	3535252	2.5 mm

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

