

Intelligente iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN1811



Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig

C13, C19 uitgangen

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (30) C13; (12) C19

Aantal fittingen: 42

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 16 A, 1-polig, Hy-Mag

Geschakelde stopcontacten: Nee

Aantal stroomonderbrekers: 6

Nominaal vermogen: 22,0 kVA

Lengte ingangskabel: 3m

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Max. ingangsvermogen: 22,0 kVA

Nominale spanning: 415V

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Nee

Uitgangsspanning: 230VAC

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 32 A

Stekkertype: IEC 60309 532P6 (IP44)

Rekeenheden: 0U

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Type meting: Ingang

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 1750mm

Breedte: 55mm

Diepte: 53mm

Gewicht: 10.22kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE